



Ver la ficha técnica
en línea

/ CPM D H M T

Clé pliante modulable pour ouverture de coffrets

Éléments	Section	Descriptif	Code	Utilisation
CLÉ FEMELLE	Carré	6 x 6	A	Pour serrure carré 6mm mâle
		8 x 8	B	Pour serrure carré 8mm mâle
		12 x 12	C	Ouverture et fermeture des boîtiers parafoudre
		15 x 15	D	
		18 x 18	E	
	Triangulaire	11	H	Accès pied technique cabine téléphonique
		13	J	Ouverture coffret et armoire
		15	L	Anciennes ouvertures
		18	E	Pour serrure triangulaire 8mm
		5	G	Ouverture cadenas
CLÉ MÂLE	1/2 lune	1/2 lune Ø5	X	Ouverture cadenas
	Carré	7 x 7	T	Ouverture gâches techniques et anciennes ouvertures pour serrure à empreinte femelle de 6 à 8mm
	Rectangulaire	4,5 x 9 Long	M	Ouverture porte de gaine 5 300
		4,5 x 9 Court	N	
	Tétron	Tétron Ø1,8 avec une gâche Ø10	A	Ouverture capot de rétroviseur d'immeuble (14 et 7 paires)
	Croix	Croix 12	S	Ouverture coffrets belges
Double barre	Double barre	Double barre Ø6,3	Y	Matériel colonne montante gaz
		Panneau 2,2	V	Pour serrure à empreinte femelle double panneau de 3mm
		Panneau 2,9	W	



Section	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Utilisation
CLÉ FEMELLE	Brass	40mm	6mm	6mm	0,15g	Pour serrure carré 6mm mâle
	Brass	40mm	8mm	8mm	0,25g	Pour serrure carré 8mm mâle
	Brass	40mm	12mm	12mm	0,45g	Ouverture et fermeture des boîtiers parafoudre
	Brass	40mm	15mm	15mm	0,65g	
	Brass	40mm	18mm	18mm	0,95g	
CLÉ MÂLE	Brass	40mm	6mm	6mm	0,15g	Pour serrure carré 6mm femelle
	Brass	40mm	8mm	8mm	0,25g	Pour serrure carré 8mm femelle
	Brass	40mm	12mm	12mm	0,45g	Ouverture et fermeture des boîtiers parafoudre
	Brass	40mm	15mm	15mm	0,65g	
	Brass	40mm	18mm	18mm	0,95g	

/ Uso

Les clefs pliantes modulables CPM sont spécialement conçues pour s'adapter à votre composition. 21 codes différents pouvant se combiner par 2, 3, 4 ou 5 sur un même clef. La disposition des éléments est déterminée par nos soins selon le nombre et les composants choisis. Existe aussi : CPM-B-J-T-M, CPM-E-H-N-T et CPM-B-G-H-M-T.

/ Características

Clé en bronze