



Voir la fiche
technique en ligne

/ LW11-12

Burette à pompe



/ Normes

- CEI 60832-2

/ Utilisation

La burette à pompe est utilisée :

- avec de l'huile, pour la lubrification des appareils tels que sectionneur, disjoncteur, par exemple ;
- avec du dégrippant, pour le traitement des boulons, vis, axes, etc...

Elle peut être utilisée directement à la main, pour dégripper des boulons, vis, axes, etc...

Embout universel à collier de fixation, anneau de commande, bec flexible et bec rigide, en métal protégé contre la corrosion.

Réservoir en matériau synthétique, capacité : 200 ou 250 cm³

Longueur du bec flexible : 200 mm - Longueur du bec rigide : 150 mm

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport

/ Caractéristiques

- **Type de perche** : Accessoires et outils adaptables de perche
- **Domaine d'utilisation (V)** : HTA (1 000 V à 50 000 V), HTB (> de 50 000 V)
- **Embouts et adaptateurs** : Universel (U)
- **Poids accessoires (kg)** : 0,35
- **Poids accessoires (lbs)** : 0,77

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	LW03-06	Perche à embouts universels